

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курган (3522)50-90-47
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Ноябрьск (3496)41-32-12

Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саранск (8342)22-96-24
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35

Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

<http://gosmetr.nt-rt.ru/> || grt@nt-rt.ru

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ЛАБОРАТОРНЫЕ ВЕСЫ ВЛТЭ-1100П-В, ВЛТЭ-2100П-В, ВЛТЭ-310П- В, ВЛТЭ-3100П-В, ВЛТЭ-4100П-В, ВЛТЭ-410П-В, ВЛТЭ-5100П-В, ВЛТЭ-510П- В, ВЛТЭ-6100П-В





Весы серии ВЛТЭ-П-В

Технические лабораторные весы серии ВЛТЭ-П-В представляют собой упрощенную модификацию широко известной серии *прецизионных весов ВЛТЭ* и разработаны специально для тех случаев, когда не требуется повышенная дискретность получаемых результатов, но определяющей важной характеристикой является улучшенная скорость стабилизации весов. Данная серия весов совмещает уникальные для своего класса для своего класса возможности и удобство в работе благодаря стандартно устанавливаемой системе внутренней калибровки.

-

Преимущества в сфере эксплуатации весов серии ВЛТЭ-П-В

- Высокая скорость взвешивания, удобство в работе и надежность эксплуатации;
- Возможность питания весов от персонального компьютера;
- Возможность протоколирования результатов взвешивания через встроенный USB-интерфейс и интерфейс RS-232); Корпус весов выполнен из высоко качественных материалов;
- Встроенная система контроля перегрузки при превышении наибольшего предела взвешивания;
- Память данных результатов измерения и калибровок, с учетом даты и времени проведения;
- Дисплей с крупными легкочитываемыми символами и подсветкой
- Возможность автономной работы от внешнего портативного аккумулятора (опция).
- Возможность взвешивания под весами для работы с магнитными материалами и определения плотности веществ (гидростатическое взвешивание) - опция;

Опции

- Принтер EP-110
- Внешняя аккумуляторная батарея автономного питания 5В
- Поддонный крюк для взвешивания под весами (ВЛТЭ)
- Интерфейс Ethernet
- Внешняя аккумуляторная батарея автономного питания 12В с переходником на 7,5В Принтер EP-105

Модели

Наименование весов	НПВ, г	Дискретность, г	Размер чаши / платформы весов, мм	Класс точности по ГОСТ OIML R 76-1-2011
<u>ВЛТЭ-150П-В</u>	150	0,005/(0,002)*	120	II высокий
<u>ВЛТЭ-210П-В</u>	210	0,005/(0,002)*	120	II высокий
<u>ВЛТЭ-310П-В</u>	310	0,005/(0,002)*	120	II высокий
<u>ВЛТЭ-410П-В</u>	410	0,005/(0,002)*	120	II высокий
<u>ВЛТЭ-510П-В</u>	510	0,05/(0,02)*	120	II высокий
<u>ВЛТЭ-1100П-В</u>	1100	0,05/(0,02)*	175 x 145	II высокий
<u>ВЛТЭ-2100П-В</u>	2100	0,05/(0,02)*	175 x 145	II высокий
<u>ВЛТЭ-3100П-В</u>	3100	0,05/(0,02)*	175 x 145	II высокий
<u>ВЛТЭ-4100П-В</u>	4100	0,05/(0,02)*	175 x 145	II высокий
<u>ВЛТЭ-5100П-В</u>	5100	0,5/(0,2)*	175 x 145	II высокий
<u>ВЛТЭ-6100П-В</u>	6100	0,5/(0,2)*	175 x 145	II высокий

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

[Алматы](#) (7273)495-231
[Ангарск](#) (3955)60-70-56
[Архангельск](#) (8182)63-90-72
[Астрахань](#) (8512)99-46-04
[Барнаул](#) (3852)73-04-60
[Белгород](#) (4722)40-23-64
[Благовещенск](#) (4162)22-76-07
[Брянск](#) (4832)59-03-52
[Владивосток](#) (423)249-28-31
[Владикавказ](#) (8672)28-90-48
[Владимир](#) (4922)49-43-18
[Волгоград](#) (844)278-03-48
[Вологда](#) (8172)26-41-59
[Воронеж](#) (473)204-51-73
[Екатеринбург](#) (343)384-55-89
[Иваново](#) (4932)77-34-06
[Ижевск](#) (3412)26-03-58
[Иркутск](#) (395)279-98-46
[Казань](#) (843)206-01-48

[Калининград](#) (4012)72-03-81
[Калуга](#) (4842)92-23-67
[Кемерово](#) (3842)65-04-62
[Киров](#) (8332)68-02-04
[Коломна](#) (4966)23-41-49
[Кострома](#) (4942)77-07-48
[Краснодар](#) (861)203-40-90
[Красноярск](#) (391)204-63-61
[Курган](#) (3522)50-90-47
[Курск](#) (4712)77-13-04
[Липецк](#) (4742)52-20-81
[Магнитогорск](#) (3519)55-03-13
[Москва](#) (495)268-04-70
[Мурманск](#) (8152)59-64-93
[Набережные Челны](#) (8552)20-53-41
[Нижний Новгород](#) (831)429-08-12
[Новокузнецк](#) (3843)20-46-81
[Новосибирск](#) (383)227-86-73
[Ноябрьск](#) (3496)41-32-12

[Омск](#) (3812)21-46-40
[Орел](#) (4862)44-53-42
[Оренбург](#) (3532)37-68-04
[Пенза](#) (8412)22-31-16
[Пермь](#) (342)205-81-47
[Петрозаводск](#) (8142)55-98-37
[Псков](#) (8112)59-10-37
[Ростов-на-Дону](#) (863)308-18-15
[Рязань](#) (4912)46-61-64
[Самара](#) (846)206-03-16
[Санкт-Петербург](#) (812)309-46-40
[Саранск](#) (8342)22-96-24
[Саратов](#) (845)249-38-78
[Севастополь](#) (8692)22-31-93
[Симферополь](#) (3652)67-13-56
[Смоленск](#) (4812)29-41-54
[Сочи](#) (862)225-72-31
[Ставрополь](#) (8652)20-65-13
[Сургут](#) (3462)77-98-35

[Сыктывкар](#) (8212)25-95-17
[Тамбов](#) (4752)50-40-97
[Тверь](#) (4822)63-31-35
[Тольятти](#) (8482)63-91-07
[Томск](#) (3822)98-41-53
[Тула](#) (4872)33-79-87
[Тюмень](#) (3452)66-21-18
[Улан-Удэ](#) (3012)59-97-51
[Ульяновск](#) (8422)24-23-59
[Уфа](#) (347)229-48-12
[Хабаровск](#) (4212)92-98-04
[Чебоксары](#) (8352)28-53-07
[Челябинск](#) (351)202-03-61
[Череповец](#) (8202)49-02-64
[Чита](#) (3022)38-34-83
[Якутск](#) (4112)23-90-97
[Ярославль](#) (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

<http://gosmetr.nt-rt.ru/> || grt@nt-rt.ru

- Невероятно быстрая скорость взвешивания до ~ 1,5 секунды при дискретности 0,1 мг и ~ 6 секунд при 0,01 мг соответственно;
- Контрастный органический электролюминесцентный многострочный дисплей с гибкой системой настройки подсветки символов;
- Полностью текстовое меню с удобной навигацией, подсказками для оператора и быстрым доступом к часто используемым функциям;
- Автоматическая юстировка встроенной гирей при изменении температуры окружающей среды или через заданные промежутки времени (или по желанию оператора);
- Корпус весов выполнен из алюминиевого сплава, что увеличивает механическую износостойкость и электромагнитную защищенность прибора;
- Выборка массы тары во всем диапазоне взвешивания;
- Встроенная система контроля перегрузки с возможностью вывода на экран аналоговой шкалы загрузки весов и стабилизацией показаний при работе в условиях повышенной вибрации;
- Возможность блокировки меню и настройки\сохранения различных полномочий пользователей;
- Возможность установки таймера юстировки (до трех раз в течение суток);
- Самое большое в классе количество прикладных программ и функций;
- Встроенный интерфейс RS-232 и два порта USB позволяют осуществлять подключение к весам: ПК, принтера чеков, портативной клавиатуры, сканера штрих кодов, а также использовать внешний USB-накопитель;
- USB-накопитель, входящий в комплект весов и позволяющий оперативно сохранять на него данные измерений в текстовом формате или в формате картинки (снимка экрана);
- Комфортное обеспечение связи весов с ПК по принципу WindowsDirect (не требуется установка дополнительного программного обеспечения);
- Встроенные часы и календарь - соответствие нормам GLP/GMP/ISO: отчет о юстировке, установка идентификационного номера весов, установка вывода даты;
- Возможность взвешивания под весами при помощи поддонного крюка доступного в стандартной комплектации;
- Возможность измерения плотности материалов (гидростатическое взвешивание) - опция;
- Возможность автономной работы от внешнего портативного аккумулятора (опция).
- Автоматическое открытие витрины;
- Встроенный ионизатор для удаления статического заряда с образцов.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
 Ангарск (3955)60-70-56
 Архангельск (8182)63-90-72
 Астрахань (8512)99-46-04
 Барнаул (3852)73-04-60
 Белгород (4722)40-23-64
 Благовещенск (4162)22-76-07
 Брянск (4832)59-03-52
 Владивосток (423)249-28-31
 Владикавказ (8672)28-90-48
 Владимир (4922)49-43-18
 Волгоград (844)278-03-48
 Вологда (8172)26-41-59
 Воронеж (473)204-51-73
 Екатеринбург (343)384-55-89
 Иваново (4932)77-34-06
 Ижевск (3412)26-03-58
 Иркутск (395)279-98-46
 Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
 Калуга (4842)92-23-67
 Кемерово (3842)65-04-62
 Киров (8332)68-02-04
 Коломна (4966)23-41-49
 Кострома (4942)77-07-48
 Краснодар (861)203-40-90
 Красноярск (391)204-63-61
 Курган (3522)50-90-47
 Курск (4712)77-13-04
 Липецк (4742)52-20-81
 Магнитогорск (3519)55-03-13
 Москва (495)268-04-70
 Мурманск (8152)59-64-93
 Набережные Челны (8552)20-53-41
 Нижний Новгород (831)429-08-12
 Новокузнецк (3843)20-46-81
 Новосибирск (383)227-86-73
 Ноябрьск (3496)41-32-12

Омск (3812)21-46-40
 Орел (4862)44-53-42
 Оренбург (3532)37-68-04
 Пенза (8412)22-31-16
 Пермь (342)205-81-47
 Петрозаводск (8142)55-98-37
 Псков (8112)59-10-37
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
 Рязань (4912)46-61-64
 Самара (846)206-03-16
 Санкт-Петербург (812)309-46-40
 Саранск (8342)22-96-24
 Саратов (845)249-38-78
 Севастополь (8692)22-31-93
 Симферополь (3652)67-13-56
 Смоленск (4812)29-41-54
 Сочи (862)225-72-31
 Ставрополь (8652)20-65-13
 Сургут (3462)77-98-35

Сыктывкар (8212)25-95-17
 Тамбов (4752)50-40-97
 Тверь (4822)63-31-35
 Тольятти (8482)63-91-07
 Томск (3822)98-41-53
 Тула (4872)33-79-87
 Тюмень (3452)66-21-18
 Улан-Удэ (3012)59-97-51
 Ульяновск (8422)24-23-59
 Уфа (347)229-48-12
 Хабаровск (4212)92-98-04
 Чебоксары (8352)28-53-07
 Челябинск (351)202-03-61
 Череповец (8202)49-02-64
 Чита (3022)38-34-83
 Якутск (4112)23-90-97
 Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

<http://gosmetr.nt-rt.ru/> || grt@nt-rt.ru